

# 107 Wraparound Strap for CPVC Pipe



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICI

Includes flared edges to protect piping

Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe

Includes mounting screw

## SPECIFICAȚII

**Finish:** Pregalvanized

**Material:** Oțel

Table 1/2


| Număr de catalog | Article Number | NB/DN | Outer Diameter (OD) | Hole Size (HS) | A       | B       |
|------------------|----------------|-------|---------------------|----------------|---------|---------|
| 1070125EG        | 597818         | 32    | 42.2 mm             | 5.8 mm         | 41.3 mm | 77.8 mm |
| 1070100EG        | 597817         | 25    | 33.7 mm             | 5.8 mm         | 36.5 mm | 68.3 mm |
| 1070200EG        | 597821         | 50    | 60.3 mm             | 5.8 mm         | 47.6 mm | 93.7 mm |

| Număr de catalog | Article Number | NB/DN | Outer Diameter (OD) | Hole Size (HS) | A       | B       |
|------------------|----------------|-------|---------------------|----------------|---------|---------|
| 1070150EG        | 597819         | 40    | 48.3 mm             | 5.8 mm         | 44.5 mm | 84.1 mm |
| 1070075EG        | 597816         | 20    | 26.9 mm             | 5.8 mm         | 31.8 mm | 60.3 mm |

Table 2/2

| Număr de catalog | Article Number | C       | Hanger Spacing |
|------------------|----------------|---------|----------------|
| 1070125EG        | 597818         | 30.2 mm | 1.95 m Max     |
| 1070100EG        | 597817         | 30.2 mm | 1.8 m Max      |
| 1070200EG        | 597821         | 30.2 mm | 2.4 m Max      |
| 1070150EG        | 597819         | 30.2 mm | 2.1 m Max      |
| 1070075EG        | 597816         | 30.2 mm | 1.65 m Max     |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

