


2000 Beam Clamp Kit



CARACTERISTICI

Light duty system

Includes clamp and U channel

SPECIFICAȚII

Finish: Electrogalvanized

Material: Oțel

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Length (L)	A	B	C	D
2300EG	570160	300mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2200EG	570140	200mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2400EG	570180	400mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	E	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
2300EG	570160	30.5 mm	1700N	490N	340N
2200EG	570140	30.5 mm	1700N	490N	340N


Număr de catalog	Article Number	E	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
2400EG	570180	30.5 mm	1700N	490N	340N

Thickness (T):	2 mm
Screw Diameter (Sc):	6
Hole Size (HS):	11 mm
Height (H):	12 mm
Width (W):	25 mm
Torque (TQ):	30 N·m
Flange Thickness (FT):	11 mm Max

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

For a secure grip the channel must extend to the outer edge of each beam clamp.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

