

325M Steel Side Beam Attachment



CARACTERISTICI

Fastens to the wall or the side of a joist to support hanger rod

SPECIFICAȚII

Finish: Hot-Dip Galvanized

Material: Oțel

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Hole Size (HS)	Height (H)	Length (L)	Width (W)	Thickness (T)
325M10HD	589295	11 mm	50 mm	50mm	50 mm	5 mm
325M12HD	589296	14 mm	50 mm	50mm	50 mm	6 mm

Table 2/2


Număr de catalog	Article Number	Static Load
325M10HD	589295	2000N
325M12HD	589296	3000N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Follow fastener manufacturer's recommended shear and pull-out strength when fastening to the structure. Fastener not included.

Install in accordance with applicable code.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

