

4G16 Twist Clip with Stud



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Supports electrical fixtures from acoustical T-grid

No tools required for installation

Fast, easy and secure twist-on installation

Nut sold separately

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Color	Flange Thickness (FT)	T-Grid Size
4G16M16	171900	Spring Oțel, Oțel	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm
4G16M25	176880	Spring Oțel, Oțel	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm
4G16M11	178600	Spring Oțel, Oțel	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Color	Flange Thickness (FT)	T-Grid Size
4G16M11WH	178620	Spring Oțel, Oțel	Painted	White	1.5 mm	24mm
4G16M7	178590	Spring Oțel, Oțel	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm
4G16M16WH	576940	Spring Oțel, Oțel	Painted	White	1.5 mm	24mm

Table 2/2				
Număr de catalog	Article Number	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load
4G16M16	171900	6	16mm	220N
4G16M25	176880	6	25mm	220N
4G16M11	178600	6	11mm	220N
4G16M11WH	178620	6	11mm	220N
4G16M7	178590	6	7mm	220N
4G16M16WH	576940	6	16mm	220N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O

instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

