

APX External Vertical Wall Bracket



CARACTERISTICI

Saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings

SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Channel Type	Strut Type	Height (H)
APXE23EG	584710	Oțel	Electro galvaniz ed	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Oțel	Electro galvaniz ed	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTEG	584725	Oțel	Electro galvaniz ed	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTE G	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

