

# APY External Horizontal Wall Bracket



## CARACTERISTICI

Side mount saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings

## SPECIFICAȚII

Table 1/2


| Număr de catalog | Article Number | Material                        | Finish              | Channel Type | Strut Type                     | Height (H) |
|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| APYSTRUTS6       | 584840         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                     |              | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm) | 50 mm      |
| APYE23EG         | 584740         | Oțel                            | Electro galvaniz ed | E2L, E2, E3  |                                | 40 mm      |
| APYE4STRUTEG     | 584751         | Oțel                            | Electro galvaniz ed | E4           | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm) | 50 mm      |
| APYE01EG         | 584758         | Oțel                            | Electro galvaniz ed | E0L, E0, E1  |                                | 40 mm      |

Table 2/2

| Număr de catalog | Article Number | Width (W) | Thickness (T) | A     | B     | C     |
|------------------|----------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|
| APYSTRUTS6       | 584840         | 144 mm    | 5 mm          | 43 mm | 12 mm | 19 mm |

| Număr de catalog | Article Number | Width (W) | Thickness (T) | A     | B     | C     |
|------------------|----------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|
| APYE23EG         | 584740         | 124 mm    | 5 mm          | 36 mm | 12 mm | 19 mm |
| APYE4STRUTE G    | 584751         | 144 mm    | 5 mm          | 43 mm | 12 mm | 19 mm |
| APYE01EG         | 584758         | 124 mm    | 5 mm          | 31 mm | 12 mm | 19 mm |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

