

# C-Channel 1-1 Angle Bracket



## CARACTERISTICI

Universally applicable for the construction of assembly systems

## SPECIFICAȚII

**Finish:** Electrogalvanized

**Material:** Oțel


Table 1/2

| Număr de catalog | Article Number | Channel Type    | Angle (a) | A     | B     | C    |
|------------------|----------------|-----------------|-----------|-------|-------|------|
| EBS35A090        | 587530         | E2, E2L, E3, E4 | 90 °      | 35 mm | 46 mm | 4 mm |
| EBS25A090        | 584660         | E0, E0L, E1     | 90 °      | 25 mm | 46 mm | 4 mm |

Table 2/2

| Număr de catalog | Article Number | D       | Hole Size (HS) |
|------------------|----------------|---------|----------------|
| EBS35A090        | 587530         | 10.5 mm | 10.5 mm        |
| EBS25A090        | 584660         | 10.5 mm | 10.5 mm        |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

