

# Cable to Flange Clip



## CARACTERISTICI

Provides support for low voltage cables

Requires only a hammer to install

## SPECIFICAȚII


**Finish:** nVent CADDY Armour

**Material:** Spring Steel

Table 1/1

| Număr de catalog | Article Number | Flange Thickness (FT) | Outer Diameter (OD) | A     |
|------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------|
| 2H41012A         | 170460         | 2 - 3 mm              | 10.9 - 13 mm        | 25 mm |
| 2H41214A         | 170470         | 2 - 3 mm              | 12.4 - 16 mm        | 25 mm |
| 4H241214A        | 170630         | 3 - 8 mm              | 12.4 - 16 mm        | 25 mm |
| 4H241012A        | 170480         | 3 - 8 mm              | 10.9 - 13 mm        | 25 mm |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

