

CHN Chain



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Round link chain

Conforms to DIN 5685

SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Length (L)	A	B
CHN13KSP	591410	Oțel	Electro galvaniz ed	100m	22 mm	3.5 mm
CHN13K	386780	Oțel	Electro galvaniz ed	30m	22 mm	3.5 mm
CHN15K	385910	Oțel	Electro galvaniz ed	30m	24 mm	4.5 mm
CHN15KS4	591500	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30m	24 mm	4.5 mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Length (L)	A	B
CHN17KS4	591510	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30m	26 mm	5.5 mm
CHN17K	385920	Oțel	Electro galvanizat	30m	26 mm	5.5 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	D	Static Load	Certifications
CHN13KSP	591410	2 mm	200N	
CHN13K	386780	2 mm	200N	ITB
CHN15K	385910	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	2.5 mm	300N	ITB
CHN17KS4	591510	3 mm	400N	ITB
CHN17K	385920	3 mm	400N	ITB

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte.

și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

