

ECN Nut for C-Channel E5



CARACTERISTICI

Channel nut for C-Profiles

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size (RS)	Thickness (T)	A
E5CN6S4	335200	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		6	5 mm	22 mm
E5CN6HD	335170	Oțel	Hot-Dip Galvanized	6	5 mm	22 mm
E5CN10HD	335190	Oțel	Hot-Dip Galvanized	10	6 mm	22 mm
E5CN8HD	335180	Oțel	Hot-Dip Galvanized	8	6 mm	22 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	B
E5CN6S4	335200	13 mm
E5CN6HD	335170	13 mm


Număr de catalog	Article Number	B
E5CN10HD	335190	13 mm
E5CN8HD	335180	13 mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	2600 N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

