

Flanged Drop-in Anchor



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Internal thread provides easy removal and serviceability

Installs flush for standard embedment

Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete

Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire

Lip makes the flush installation easier by helping achieve consistent anchor depth and easy threaded rod alignment

SPECIFICAȚII

Finish: Electrogalvanized

Material: Oțel

Table 1/1


Număr de catalog	Article Number	Hole Size (HS)	Length (L)	Drill Bit Diameter (Ø)	Certifications
LAM625	589890	6 mm	25mm	8 mm	CE, 14-0068, CE, 14-0135
LAM830	574410	8 mm	30mm	10 mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068, VdS

Număr de catalog	Article Number	Hole Size (HS)	Length (L)	Drill Bit Diameter (Ø)	Certifications
LAM1040	574420	10 mm	40mm	12 mm	CE, 14-0068, VdS, CE, 14-0135
LAM1250	574430	12 mm	50mm	15 mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068, VdS

Characteristic Axial Loads from ETA 14-0135			
Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
LAM625	-	2.44 kN	25 mm
LAM830	-	3.21 kN	30 mm
LAM1040	-	4.23 kN	40 mm
LAM1250	-	5.92 kN	50 mm

Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems			
Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
LAM625	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
LAM830	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
LAM1040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
LAM1250	2.60 kN	2.60 kN	50 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

