


H-PSM Conduit to Flange Clip, Side Mount



CARACTERISTICI

Requires only a hammer to install

Available for EMT, rigid and aluminum conduit

Will pivot thru 360°

SPECIFICAȚII

Finish: nVent CADDY Armour

Orientation: Side Mount


Material: Spring Steel

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Ultimate Static Load (F)
8P4SM	175170	18 - 22 mm	2 - 3 mm	111N
8P24SM	175180	18 - 22 mm	3 - 8 mm	111N
16P24SM	175260	30 - 35 mm	3 - 8 mm	111N
12P24SM	175220	22 - 30 mm	3 - 8 mm	111N
16P58SM	175270	30 - 35 mm	8 - 14 mm	111N

Număr de catalog	Article Number	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Ultimate Static Load (F)
8P58SM	175190	18 - 22 mm	8 - 14 mm	111N
12P58SM	175230	22 - 30 mm	8 - 14 mm	111N
8P912SM	175200	18 - 22 mm	14 - 20 mm	111N
12P912SM	175240	22 - 30 mm	14 - 20 mm	111N
16P912SM	175280	30 - 35 mm	14 - 20 mm	111N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

