


Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with C Purlin Clip



The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with C Purlin Clip allows for hammer-on or floor installation with the VAFT tool, ultimately simplifying the process. Enhance cable management with the stability and customization options from the C Purlin Clip while minimizing inventory impact and providing ultimate flexibility on the job.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Hammer-on or install from the floor with the VAFT tool

No screws, rivets or special tools required for assembly

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Finish	Material	Flange Thickness (FT)	Static Load
CATHPMVF14	186080	nVent CADDY Armour	Spring Steel	1.50 - 6.35 mm	712N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

