

MTVB Gravity Toggle with Rubber Washer



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Complete with rod, nut, washer and load distribution block

Threaded rod is secured against unintentional removal

Approved for use in stationary fire protection systems (for pipes up to 2")

SPECIFICAȚII

Finish: Electrogalvanized

Material: Oțel

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Rod Size (RS)	Length (L)	Drill Bit Diameter	Static Load	Ultimate Static Load (F)
MTVB10100	584465	10	100mm	25mm	800N	20kN
MTVB8100	584455	8	100mm	22mm	800N	20kN
MTVB8200	584456	8	200mm	22mm	800N	20kN

Număr de catalog	Article Number	Rod Size (RS)	Length (L)	Drill Bit Diameter	Static Load	Ultimate Static Load (F)
MTVB10200	584466	10	200mm	25mm	800N	20kN

Table 2/2


Număr de catalog	Article Number	Certifications
MTVB10100	584465	VdS G412037, FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB8100	584455	VdS G412037
MTVB8200	584456	VdS G412037
MTVB10200	584466	FM Approved, Pipe Hanger Components

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static Load represents the maximum recommended load when fixed to a trapezoidal sheet.

The Ultimate Static Load value does not take into account the load-bearing characteristics of the supporting material. The appropriate safety factor is to be added to this load rating.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

