

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut



CARACTERISTICI

Includes easy closing mechanism

Age-resistant lining

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFICAȚII

Rod Size (RS): M8;M10;1/2"

Color: Black

Finish: Electrogalvanized

Temperature: -50 to 110 °C

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Width (W)	Thickness (T)
MPK031	586754	Oțel, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm
MPK037	586755	Oțel, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm
MPK044	586756	Oțel, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Width (W)	Thickness (T)
MPK051	586757	Oțel, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm
MPK058	586758	Oțel, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm
MPK068	586759	Oțel, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm
MPK078	586760	Oțel, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm
MPK088	586761	Oțel, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm
MPK098	586762	Oțel, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm
MPK118	586763	Oțel, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm
MPK138	586764	Oțel, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		23 mm	2 mm
MPK148	586765	Oțel, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm
MPK160	586766	Oțel, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		25 mm	2 mm
MPK170	586767	Oțel, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm
MPK201	586768	Oțel, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm

Table 2/2


Număr de catalog	Article Number	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load	Unit Weight
MPK031	586754	6 mm	32mm	1000N	0.11 kg
MPK037	586755	6 mm	32mm	1000N	0.12 kg
MPK044	586756	6 mm	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	6 mm	37mm	1500N	0.14 kg

Număr de catalog	Article Number	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load	Unit Weight
MPK058	586758	6 mm	37mm	1500N	0.15 kg
MPK068	586759	6 mm	40mm	1500N	0.16 kg
MPK078	586760	6 mm	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	6 mm	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	6 mm	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	6 mm	50mm	2500N	0.3 kg
MPK138	586764	6 mm	50mm	3000N	0.34 kg
MPK148	586765	6 mm	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK170	586767	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK201	586768	6 mm	50mm	3600N	0.63 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

