

nVent CADDY Rod Lock Anchor Screw



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

For use with concrete and solid brick

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod

SPECIFICAȚII

Finish: Electrogalvanized

Material: Oțel


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Rod Size (RS)	B	C	Length (L)	Drill Bit Diameter
CRLAM8EG	390009	8	32 mm	22 mm	72mm	8mm
CRLAM10EG	390010	10	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Drill Hole Depth	Static Load	Certifications
CRLAM8EG	390009	50mm	2900N	ITB
CRLAM10EG	390010	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

