


nVent CADDY Rod Lock Spring Steel Rod Hanger to Beam Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Suspends threaded rod from beam flanges

Threaded rod hanger can swivel to provide a vertical dropdown

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Works with slightly damaged threads and minor burrs on threaded rod ends

Design includes a release mechanism that works with pliers

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)	Hole Size (HS)
4QTIBC	170381	Spring Steel	nVent CADDY Armour	6	16 mm Max	11 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Torque (TQ)	Static Load
4QTIBC	170381	3 N·m	330N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

