

nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool



CARACTERISTICI

Used for installing custom lengths of catenary cable with two locking devices

Spool with nVent CADDY Speed Link steel wire

Wire rope constructed from 7 bundles of 19 strands each of steel aircraft wire

SPECIFICAȚII

Finish: Hot-Dip Galvanized

Material: Oțel

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Angle (a)
SLC6CTO	196819	6 mm		60 ° Max
SLC6L50	196821	6 mm	50m	60 ° Max

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS


Static load 1 represents a point load in the center of the catenary installation. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

Preload of the wire rope must be applied using Catenary Tensioning Tool.

Cut-to-order (CTO) lengths orderable in meter increments.

Horizontal Intallation		
Preload	1000 N	450 N
Static Load 1 (F1)	490 N	590 N
Static Load 2 (F2)	880 N	1080 N
Static Load 3 (F3)	980 N	1180 N
Vertical Installation		
Static Load 4 (F4)	4440 N	

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

