

nVent CADDY Speed Link LD with Hook



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Easy to remove for applications requiring maintenance

Spring latch helps provide secure connection

Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop

SPECIFICAȚII

Wire Rope Diameter:	1.5 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Material:	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Wire Rope Length	A	B	C	Static Load
SLD15L2S	195935	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Număr de catalog	Article Number	Wire Rope Length	A	B	C	Static Load
SLD15L5S	195940	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L10S	195945	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N


Width (W): 12.7 mm

Height (H): 19 mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Wire and pre-assembled hook end fitting made of Stainless Steel 316 (1.4401).

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

