

nVent CADDY Speed Link SLK with Hammer-On Flange Clip



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled nVent CADDY Hammer-On Flange Clip end fitting

Installs with just a hammer

Fits most beams

SPECIFICAȚII

Static Load Safety Factor: 5:1
Finish: Electrogalvanized
Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Flange Thickness (FT)	Static Load
SLK2L34H24	196535	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N

Număr de catalog	Article Number	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Flange Thickness (FT)	Static Load
SLK15L34H24	196506	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H58	196536	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N


Thickness (T): 12.5 mm

Width (W): 19 mm

Height (H): 55 mm

Angle (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

