

nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Toggle



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and two pre-assembled toggle end fittings

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

SPECIFICAȚII

Wire Rope Diameter:	1.5 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Finish:	Electrogalvanized
Material:	Oțel; Zinc Alloy; Polypropylene
Complies With:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Wire Rope Length	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	Static Load
SLK15Y300L3R 2	196648	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N

Număr de catalog	Article Number	Wire Rope Length	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	Static Load
SLK15Y500L3	196528	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N


Thickness (T): 12.5 mm

Width (W): 19 mm

Height (H): 55 mm

Angle (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

