

nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip



The nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip is an intuitive, tool-free and screwless solution to quickly and securely position 20 to 25mm conduits onto nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Straps. Ideal for drywall installations taking place before electricians arrive onsite to wire electrical boxes - commonly known as "hockey stick" installations.

CARACTERISTICI

Quick, snap-on design

Side-to-side adjustability until firmly engaged into nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap pilot holes

Hole on either side for optional screw connection to the nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap

Compatible with 20 and 25mm rigid and flexible conduit

Reduced width to accommodate conduit-spacing as low as 25mm for busy areas



Low-smoke and halogen-free

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Material	Length (L)	Height (H)	Width (W)	Outer Diameter (OD)
CPC	188220	High Density Polyethylene (HDPE)	51mm	43 mm	53 mm	20 - 25 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

