

PBF Two Hole Base Plate for Threaded Pipe



CARACTERISTICI

Medium duty with two holes and one nut/adaptor

SPECIFICAȚII

Finish: Electrogalvanized

Material: Oțel


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Gewinde (G)	Length (L)	Width (W)	Thickness (T)	A
PBT050L80	587125	1/2"	80mm	30 mm	3 mm	50 mm
PBT050L120	587120	1/2"	120mm	40 mm	4 mm	81 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	B	C
PBT050L80	587125	18 mm	9 mm
PBT050L120	587120	18 mm	11 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

