

# PEMSA Wire Basket Tray Quick Center Support



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICI

Ideal for tray widths up to 200mm

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant

## SPECIFICAȚII

**Finish:** Electrogalvanized

**Material:** Oțel

Table 1/2


| Număr de catalog  | Article Number | Color | Length (L) | Width (W) | Height (H) | Hole Size (HS) |
|-------------------|----------------|-------|------------|-----------|------------|----------------|
| WBTQCTSPRT<br>M6  | 820405         |       | 59mm       | 35 mm     | 5 mm       | 6 mm           |
| WBTQCTSPRT<br>M10 | 820425         |       | 59mm       | 35 mm     | 5 mm       | 8 - 10 mm      |

| Număr de catalog    | Article Number | Color | Length (L) | Width (W) | Height (H) | Hole Size (HS) |
|---------------------|----------------|-------|------------|-----------|------------|----------------|
| WBTQCTRSPRT<br>M6BG | 820406         | Black | 59mm       | 35 mm     | 5 mm       | 6 mm           |

Table 2/2

| Număr de catalog | Article Number | Static Load | Certifications                        |
|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| WBTQCTRSPRTM6    | 820405         | 833N        | CE, CADDY EU WBT QC                   |
| WBTQCTRSPRTM10   | 820425         | 833N        | CE, CADDY EU WBT QC,<br>ANOR EU WTB Q |
| WBTQCTRSPRTM6BG  | 820406         | 833N        | CE, CADDY EU WBT QC,<br>ANOR EU WTB Q |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

