

PEMSA Wire Basket Tray Shelf Support



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Easy to use, quick connect feature

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Ideal for higher load installations

SPECIFICAȚII

Finish: Electrogalvanized


Material: Oțel

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Hole Size (HS)	Static Load
WBT400SHLFS PRT	820140	430mm	35 mm	126 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT150SHLFS PRT	820110	180mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1667N

Număr de catalog	Article Number	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Hole Size (HS)	Static Load
WBT200SHLFS PRT	820120	230mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT100SHLFS PRT	820100	130mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	2059N
WBT300SHLFS PRT	820130	330mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1373N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

