

# Speedway Cable Ladder Outside Riser, 45°



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICI

Creates a 45° outside riser elevation change for cable tray

Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables

Innovative SPEEDLOK integrated coupling system

Safety edge protects cables during installation

Slotted side channel, eliminating field drilling for cut-to-length applications

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Responsive design and layout services, including seismic

## SPECIFICAȚII

**Finish:** Hot-Dip Galvanized


**Material:** Oțel

Table 1/1

| Număr de catalog | Article Number | Width (W) | Angle (a) | A | B | C |
|------------------|----------------|-----------|-----------|---|---|---|
|------------------|----------------|-----------|-----------|---|---|---|

|                    |        |        |      |        |        |       |
|--------------------|--------|--------|------|--------|--------|-------|
| CL110X750R4<br>5HD | 840440 | 750 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X150R4<br>5HD | 840400 | 150 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X600R4<br>5HD | 840430 | 600 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X450R4<br>5HD | 840420 | 450 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X900R4<br>5HD | 840450 | 900 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X300R4<br>5HD | 840410 | 300 mm | 45 ° | 198 mm | 290 mm | 80 mm |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

