

Strut T-Bolt



CARACTERISTICI

Pre-mounted with large washer and nut

SPECIFICAȚII

Finish: Electrogalvanized


Material: Oțel

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Rod Size (RS)	Length (L)	A
TMN08050EG	590221	8	50mm	6 mm
TMN08060EG	590222	8	60mm	6 mm
TMN08030EG	590220	8	30mm	6 mm
TMN08040EG	590080	8	40mm	6 mm
TMN08100EG	590223	8	100mm	6 mm
TMN10050EG	590224	10	50mm	8 mm
TMN10040EG	590090	10	40mm	8 mm

Număr de catalog	Article Number	Rod Size (RS)	Length (L)	A
TMN10030EG	590218	10	30mm	8 mm
TMN12040EG	590100	12	40mm	8 mm
TMN10060EG	590225	10	60mm	8 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

