


Threaded Rod



CARACTERISTICI

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Quality Class	Rod Size (RS)	Length (L)
050M101000	592610	Oțel	Electrogalvaniz ed	4.8	M10	1000mm
050M101000H D	592615	Oțel	Hot-Dip Galvanized	4.8	M10	1000mm
050M101000S4	592740	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M10	1000mm
050M121000	592630	Oțel	Electrogalvaniz ed	4.8	M12	1000mm
050M121000H D	592635	Oțel	Hot-Dip Galvanized	4.8	M12	1000mm


Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Quality Class	Rod Size (RS)	Length (L)
050M121000S4	592760	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M12	1000mm
050M161000	400332	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M16	1000mm
050M61000	592570	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M6	1000mm
050M61000S4	592700	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M6	1000mm
050M81000	592590	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M8	1000mm
050M81000S4	592720	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M8	1000mm
050M102000	592620	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M10	2000mm
050M103000	592670	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M10	3000mm
050M122000	592640	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M12	2000mm
050M123000	592680	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M12	3000mm
050M62000	592580	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M6	2000mm
050M63000	592650	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M6	3000mm
050M82000	592600	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M8	2000mm
050M83000	592660	Oțel	Electro galvanizat	4.8	M8	3000mm
050M102000S4	592750	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M10	2000mm
050M62000S4	592710	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M6	2000mm
050M82000S4	592730	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M8	2000mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Static Load
050M101000	592610	7000N
050M101000HD	592615	7000N
050M101000S4	592740	7000N
050M121000	592630	10000N
050M121000HD	592635	10000N
050M121000S4	592760	10000N
050M161000	400332	18000N
050M61000	592570	2400N
050M61000S4	592700	2400N
050M81000	592590	4500N
050M81000S4	592720	4500N
050M102000	592620	7000N
050M103000	592670	7000N
050M122000	592640	10000N
050M123000	592680	10000N
050M62000	592580	2400N
050M63000	592650	2400N
050M82000	592600	4500N

Număr de catalog	Article Number	Static Load
050M83000	592660	4500N
050M102000S4	592750	7000N
050M62000S4	592710	2400N
050M82000S4	592730	4500N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

