

Cable to Web of Rail T21 Complete Welder, Signal

Data Solutions



CARACTERISTICI

Complete right hand or left hand web welder assembly designed for the installation of track circuits and jumper bonds to the neutral axis of 85 to 141 lb. rail

Includes mold cleaner and flint ignitor

SPECIFICAȚII

Rail Type: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Material: Oțel; Graphite

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Bond Terminal Style	Conductor Size	Conductor Outer Diameter, Nominal	Welder Style	Orientation
SBTBT21YRH		1" Tab	16 mm ² Concentric	5.18mm	T21	Right Hand
SBTBT21YLH		1" Tab	16 mm ² Concentric	5.18mm	T21	Left Hand
SBTBT21XRH		1" Tab	25 mm ² Concentric	6.6mm	T21	Right Hand

Număr de catalog	Article Number	Bond Terminal Style	Conductor Size	Conductor OuterDiameter, Nominal	Welder Style	Orientation
SBWT21W6RH	223217	Field-made	50 mm ² Solid	8mm	T21	Right Hand
SBWT21W6LH		Field-made	50 mm ² Solid	8mm	T21	Left Hand

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE