

# LED Lights for Cabinets

## Data Solutions



The enclosure light provides a compact and flexible solution, and offers fast, easy assembly and installation. For mounting flexibility, the LED light can be fastened to the enclosure with screws or quickly attached to any flat steel surfaces with optional magnetic kits. A motion sensor is also available.

### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICI

Lights can be easily mounted vertically or horizontally.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system.

### SPECIFICAȚII

**Product Type:** Light

Table 1/3

| Număr de catalog | Input Voltage AC | Accessory Type | Input Voltage DC | Length | Package Quantity | Color |
|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|------------------|-------|
| 57274            | 250V max         | Lights         |                  |        | 1                | Black |
| 57275            |                  | Lights         |                  |        | 2                | Black |
| 57265            | 230V max         | Lights         | 24V max          | 396mm  | 1                | Black |

| Număr de catalog | Input Voltage AC | AccessoryType | Input Voltage DC | Length | Package Quantity | Color |
|------------------|------------------|---------------|------------------|--------|------------------|-------|
| 57272            | 250V max         | Lights        |                  | 3000mm | 1                | Black |
| 57273            | 250V max         | Lights        |                  | 1000mm | 1                | Black |

Table 2/3

| Număr de catalog | Depth | Finish       | Height | Material | Type                          | Width |
|------------------|-------|--------------|--------|----------|-------------------------------|-------|
| 57274            | 14mm  | Smooth Matte | 53mm   | Plastic  | Cabinet Light, Terminal Block | 18mm  |
| 57275            | 4mm   | Smooth Matte | 30mm   |          | Cabinet Light, Magnet         | 12mm  |
| 57265            | 40mm  | Smooth Matte |        | Plastic  | Cabinet Light                 | 33mm  |
| 57272            |       | Smooth Matte |        | Plastic  | Connection Cable              | 0.3mm |
| 57273            |       | Smooth Matte |        | Plastic  | Cabinet Light                 |       |

Table 3/3

| Număr de catalog | Color Temperature | Nominal Voltage | Operating Temperature | Weight | Certifications |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------|
| 57274            |                   | 250V            | 60°C min              | 0.07kg |                |
| 57275            |                   |                 |                       | 0.08kg |                |
| 57265            | 5800K             | 230V            | -20 to 55°C           | 0.24kg | RoHS, CE       |
| 57272            |                   | 250V            | 60°C min              |        |                |
| 57273            |                   | 250V            | 60°C min              | 0.3kg  |                |

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**