

PEMSA Wire Basket Tray L Bracket

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Easy to use, quick connect feature

Ideal for typical wall and channel installations

IEC 61537 load rating and earthing compliant

SPECIFICAȚII

Finish: Electrogalvanized


Material: Oțel

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Static Load	Certifications
WBT200LBRKT	820220	270mm	54mm	138mm	588N	

Număr de catalog	Article Number	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Static Load	Certifications
WBT100LBRKT	820200	170mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S
WBT300LBRKT	820230	370mm	54mm	138mm	373N	ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B
WBT400LBRKT	820240	470mm	54mm	138mm	275N	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S
WBT150LBRKT	820210	220mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE