


# Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg

## Data Solutions



Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICI

Static load-carrying capacity 75 kg

St, 1.5 mm

Incl. GND/grounding

Width 495 mm

For mounting on four 19" panel/slide mounts

## SPECIFICAȚII

**Product Type:** Shelf

**Material:** Oțel

Table 1/2

| Număr de catalog | Width | Depth | Package Quantity | Color | Color Code | Finish |
|------------------|-------|-------|------------------|-------|------------|--------|
|------------------|-------|-------|------------------|-------|------------|--------|

|           |       |       |   |            |          |                |
|-----------|-------|-------|---|------------|----------|----------------|
| 22130-309 | 495mm |       | 1 | Light Grey | RAL 7035 | Vopsit Pulbere |
| 21130-302 | 495mm |       | 1 | Black Grey | RAL 7021 | Vopsit Pulbere |
| 21130-303 | 495mm |       | 1 | Black Grey | RAL 7021 | Vopsit Pulbere |
| 21130-304 | 495mm | 800mm | 1 | Black Grey | RAL 7021 | Vopsit Pulbere |
| 21130-305 | 495mm | 800mm | 1 | Black Grey | RAL 7021 | Vopsit Pulbere |
| 21130-309 | 495mm |       | 1 | Black Grey | RAL 7021 | Vopsit Pulbere |
| 22130-302 | 495mm |       | 1 | Light Grey | RAL 7035 | Vopsit Pulbere |
| 22130-303 | 495mm |       | 1 | Light Grey | RAL 7035 | Vopsit Pulbere |
| 22130-304 | 495mm | 800mm | 1 | Light Grey | RAL 7035 | Vopsit Pulbere |
| 22130-305 | 495mm | 800mm | 1 | Light Grey | RAL 7035 | Vopsit Pulbere |

Table 2/2

| Număr de catalog | Height | Length | Type           |
|------------------|--------|--------|----------------|
| 22130-309        | 740mm  | 682mm  | Full Depth     |
| 21130-302        | 400mm  | 342mm  | Recessed Depth |
| 21130-303        | 500mm  | 442mm  | Full Depth     |
| 21130-304        | 600mm  | 642mm  | Recessed Depth |
| 21130-305        | 700mm  | 642mm  | Full Depth     |
| 21130-309        | 740mm  | 682mm  | Full Depth     |
| 22130-302        | 400mm  | 342mm  | Recessed Depth |
| 22130-303        | 500mm  | 442mm  | Full Depth     |

| Număr de catalog | Height | Length | Type           |
|------------------|--------|--------|----------------|
| 22130-304        | 600mm  | 642mm  | Recessed Depth |
| 22130-305        | 700mm  | 642mm  | Full Depth     |

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**