

Varistar Colocation Cabinet, RAL 9003

Data Solutions



Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 9003 to accommodate servers while separating access and cabling of the compartments.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Colocation cabinets with compartments to accommodate e.g. servers

Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)

Multi-point door locking

Perforated doors

Protection class IP 20

Color RAL 9003

SPECIFICAȚII

Product Type: Rack

Frame Material: Oțel

Table 1/3

Număr de catalog	Rack Height	Height	Cladding Material	Frame Color	Width	Frame Color Code
------------------	-------------	--------	-------------------	-------------	-------	------------------

12130-202	40U	2000mm	Otel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-203	39U	2000mm	Otel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-204	40U	2000mm	Otel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-205	40U	2000mm	Otel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-206	39U	2000mm	Otel	Black Grey	800mm	RAL 7021
12130-207	40U	2000mm	Otel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-208	44U	2200mm	Otel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-209	45U	2200mm	Otel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-210	44U	2200mm	Otel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-211	44U	2200mm	Otel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-212	45U	2200mm	Otel	Black Grey	800mm	RAL 7021
12130-213	44U	2200mm	Otel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-214	40U	2000mm	Otel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-215	39U	2000mm	Otel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-216	40U	2000mm	Otel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-217	40U	2000mm	Otel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-218	39U	2000mm	Otel	Black Grey	800mm	RAL 7021
12130-219	40U	2000mm	Otel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-220	44U	2200mm	Otel	Signal White	600mm	RAL 7021

12130-221	45U	2200mm	Oțel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-222	44U	2200mm	Oțel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-223	44U	2200mm	Oțel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-224	45U	2200mm	Oțel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-225	44U	2200mm	Oțel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-257	45U	2450mm	Oțel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-258	48U	2450mm	Oțel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-259	48U	2450mm	Oțel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-260	45U	2450mm	Oțel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-261	48U	2450mm	Oțel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-262	48U	2450mm	Oțel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-269	45U	2450mm	Oțel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-270	48U	2450mm	Oțel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-271	48U	2450mm	Oțel	Signal White	600mm	RAL 7021
12130-272	45U	2450mm	Oțel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-273	48U	2450mm	Oțel	Signal White	800mm	RAL 7021
12130-274	48U	2450mm	Oțel	Signal White	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Număr de catalog	Cladding Color	Cladding Color Code	Depth	Package Quantity	Number of Compartments	Finish
------------------	----------------	---------------------	-------	------------------	------------------------	--------

12130-202	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-203	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-204	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-205	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-206	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-207	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-208	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-209	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-210	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-211	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-212	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-213	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-214	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-215	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-216	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-217	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-218	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-219	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-220	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Vopsit Pulbere

12130-221	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-222	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-223	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-224	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-225	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-257	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-258	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-259	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-260	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-261	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-262	Signal White	RAL 9003	1000mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-269	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-270	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-271	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Vopsit Pulbere
12130-272	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	2	Vopsit Pulbere
12130-273	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	3	Vopsit Pulbere
12130-274	Signal White	RAL 9003	1200mm	1	4	Vopsit Pulbere

Table 3/3

Număr de catalog	Material	Static Load
12130-202	Oțel	800kg

Număr de catalog	Material	Static Load
12130-203	Oțel	800kg
12130-204	Oțel	800kg
12130-205	Oțel	800kg
12130-206	Oțel	800kg
12130-207	Oțel	800kg
12130-208	Oțel	800kg
12130-209	Oțel	800kg
12130-210	Oțel	800kg
12130-211	Oțel	800kg
12130-212	Oțel	800kg
12130-213	Oțel	800kg
12130-214	Oțel	800kg
12130-215	Oțel	800kg
12130-216	Oțel	800kg
12130-217	Oțel	800kg
12130-218	Oțel	800kg
12130-219	Oțel	800kg
12130-220	Oțel	800kg

Număr de catalog	Material	Static Load
12130-221	Oțel	800kg
12130-222	Oțel	800kg
12130-223	Oțel	800kg
12130-224	Oțel	800kg
12130-225	Oțel	800kg
12130-257	Oțel	800kg
12130-258	Oțel	800kg
12130-259	Oțel	800kg
12130-260	Oțel	800kg
12130-261	Oțel	800kg
12130-262	Oțel	800kg
12130-269	Oțel	800kg
12130-270	Oțel	800kg
12130-271	Oțel	800kg
12130-272	Oțel	800kg
12130-273	Oțel	800kg
12130-274	Oțel	800kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Side panel must be ordered separately. For suitable cable panel see Accessories.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE