

Varistar CP Server Cabinet With Castors

Data Solutions



Welded steel frame for high dynamic load requirements.
Prepared for 19" integration of IT assets.

CARACTERISTICI

Preconfigured, ready to use cabinet

High dynamic load 1000 kg with integrated castors, static load-carrying capacity up to 1600 kg

Ingress protection class IP 20

Installation of different IT equipment possible

Integrated air panels for front to back cooling

Can be easily integrated into aisle containment system

SPECIFICAȚII

Static Load:	1600kg
Product Type:	Rack
Cladding Color Code:	RAL 7021
Frame Material:	Oțel

Table 1/2

Număr de catalog	Rack Height	Height	Cladding Material	Width	Cladding Color	Depth
------------------	-------------	--------	-------------------	-------	----------------	-------

10630-022	42U	2000mm	Oțel	800mm	Black Grey	1200mm
10630-021	42U	2000mm	Oțel	600mm	Black Grey	1200mm

Table 2/2

Număr de catalog	Package Quantity	Dynamic Load	Finish	Material	Type
10630-022	1	1000kgf	Vopsit Pulbere	Oțel	Mobile
10630-021	1	1000kgf	Vopsit Pulbere	Oțel	Mobile

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE