

Cable to Web of Rail T21 Complete Welder, Signal



CARACTERISTICI

Complete right hand or left hand web welder assembly designed for the installation of track circuits and jumper bonds to the neutral axis of 85 to 141 lb. rail

Includes mold cleaner and flint ignitor

SPECIFICAȚII

Rail Type: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Bond Terminal Style	Conductor Size	Conductor Outer Diameter, Nominal	Welder Style
SBTBT21YRH		Oțel, Graphite	1" Tab	16 mm ² Concentric	5.18mm	T21
SBTBT21YLH		Oțel, Graphite	1" Tab	16 mm ² Concentric	5.18mm	T21
SBTBT21XRH		Oțel, Graphite	1" Tab	25 mm ² Concentric	6.6mm	T21
SBWT21W6LH		Oțel, Graphite	Field-made	50 mm ² Solid	8mm	T21

Număr de catalog	Article Number	Material	Bond Terminal Style	Conductor Size	Conductor OuterDiameter, Nominal	Welder Style
SBWT21W6RH	223217	Oțel, Graphite	Field-made	50 mm² Solid	8mm	T21

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Orientation
SBTBT21YRH		Right Hand
SBTBT21YLH		Left Hand
SBTBT21XRH		Right Hand
SBWT21W6LH		Left Hand
SBWT21W6RH	223217	Right Hand

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE