

Crimping Compression Tool, Manual



CARACTERISTICI

Wide cross section range

Ergonomic design

Lightweight and easy to use

Includes easy-to-carry custom case

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	System	Dies	Crimping Shape	Conductor Size
M2M	716900	Manual	RKM2 series, PKM2 series	Hexagon	#10 Stranded - 600 kcmil Stranded, 6 mm ² Stranded - 300 mm ² Stranded

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE