

Denso Tape



CARACTERISTICI

Cold applied tape for the protection of pipes, complex objects and all buried metal structures

Designed for surfaces that are subject to exposure of high operating temperatures

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Temperature	Length	Width	Thickness
DENSOTAPE	711520	Synthetic Fibre	115 °C Max	10m	50 mm	1.4 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Unit Weight
DENSOTAPE	711520	0.76 kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE