


Disconnecting Link



CARACTERISTICI

Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

SPECIFICAȚII

Material: Copper

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Table 1/2

Număr de catalog	Finish	Thread Size (TS)	Height (H)	Width 1 (W1)	Width 2 (W2)	Thickness (T)
DLINKT	Tinned	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm
DLINKC	Bare	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm


Table 2/2

Număr de catalog	Unit Weight
DLINKT	0.77 kg
DLINKC	0.77 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE