

Earth Seal Flange



SPECIFICAȚII

Table 1/3

Număr de catalog	Material	Color	Length	Width	Diameter 1	Diameter 2
ESA308	Polypropylene, Polyethylene	Black	308mm	308 mm	366 mm	290 mm

Table 2/3

Număr de catalog	Diameter 3	Height	Depth	Water Pressure	Complies With	Working Load
ESA308	50mm	214 mm	2300mm	5 t	EN IEC® 62561-5	5bar

Table 3/3

Număr de catalog	Unit Weight
ESA308	6 kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE