


Heat Shrink Insulation, Straight



CARACTERISTICI

Heat shrink tubing for insulating connections

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Material	Color	Conductor Size, UL	Shrink Ratio	Expanded Diameter	Recovered Diameter
A130AE	Polyolefin	Black	0.35" - 0.94"	4:1	33.27 mm Min	8 mm Max


Table 2/2

Număr de catalog	Length (L)	Diameter (Ø)	Dielectric Strength	Temperature
A130AE	1219.2mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Recovered Diameter refers to the final inner diameter of the tubing after the tubing has been fully shrunk, or recovered, through the careful application of heat. A maximum value is specified to ensure the tubing will fit tightly around the object being covered.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE