

Inspection Housing, High Density Polyethylene (HDPE)



CARACTERISTICI

Pedestrian load rating

Suitable for lighter load rating applications in turf

Chemical, UV and corrosion resistant

3/8" x 2 1/2" (64 mm) stainless steel lock bolt included

Boxes and covers nest in 3 1/4" (83 mm) increments

Two 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) knockouts per box

T416BH includes four additional holes in the cover to allow water to enter the inspection well, typically for use with chemical ground rods

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Material	Color	Load Rating	Diameter, Grade Level (DG)	Outer Diameter (OD)	Height (H)
T416B	High Density Polyethylene (HDPE)	Green	0.15	260mm	333 mm	254 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Unit Weight
T416B	2 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE