

ISOnV Conductor Support Block



CARACTERISTICI


Weighted ballast with cable fastener to support ISOnV Insulated Conductor along rooftop

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Finish	Material	Diameter (Ø)	Height 1 (H1)	Height 2 (H2)	Unit Weight
ISONVBLOCK4K G	Hot-Dip Galvanized	Concrete, Stainless Oțel 304 (EN 1.4301), Oțel	215 mm	80mm	140mm	4 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O

instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE