


In-Line Cable Connector



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Cable splicer with four bolts for pressure on each cable

LPC513 is compatible with nVent ERICO Cu-Bond Round Conductors

SPECIFICAȚII

Conductor Size, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2

Număr de catalog	Material	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Width (W)	nVent ERICO Cu-Bond Conductor	Unit Weight
LPA513	Aluminiu	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm		0.09 kg
LPC513	Copper	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13	0.17 kg

Table 2/2


Număr de catalog	Complies With
------------------	---------------

LPA513	
LPC513	IEC® 62561-1

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

IEC compliance is valid only for nVent ERICO Cu-Bond Conductors listed.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE