

Multi-Purpose Grounding Clamp



CARACTERISTICI

Cross connector for round-to-round, round-to-tape, and tape-to-tape connections

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Conductor Size	Tape Size	Depth (D)
CCS-308	545170	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8 mm Stranded, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm
CCG308	545180	Oțel	Hot-Dip Galvanized	8 mm Stranded, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 3.5 mm	56mm
CCFR308	545270	Brass		8 mm Stranded, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Unit Weight
CCS-308	545170	56 mm	0.15 kg
CCG308	545180	56 mm	0.15 kg
CCFR308	545270	56 mm	0.15 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE