

Multi-Purpose Grounding Clamp, Galvanized Steel



CARACTERISTICI

Multi-purpose grounding clamp allows connection of round conductors, flat conductors, or rebar

Connecting plates can rotate, allowing connections at varying angles

SPECIFICAȚII

Table 1/3

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Conductor Size	Tape Size	Rebar Size, Metric
CPD2440	101100	Oțel	Electro galvaniz ed	50 mm ² Stranded, 2/0 Solid	40 x 5 mm Max	20 mm Max


Table 2/3

Număr de catalog	Article Number	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Width (W)
CPD2440	101100	#7 Max	20M Max	83 mm	30 mm	60 mm

Table 3/3

Număr de catalog	Article Number	Torque (TQ)	Complies With
CPD2440	101100	35 N·m	IEC® EN 62561-1:2017 Class H

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE