

Non-Insulated Stranded Conductor for Lightning Protection



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Provides a path to ground for lightning currents

SPECIFICAȚII

Certification Details: UL® 96

Table 1/2

Număr de catalog	Material	UL Conductor Class	Conductor Type	Number of Wires	Wire Diameter	Diameter
LPA102500	Aluminiu	Class I	Smooth Weave	28	1.63mm	13.46 mm
LPA100500	Aluminiu	Class I	Smooth Weave	25	1.63mm	12.7 mm
LPC126R250	Copper	Class II	Ropelay	28	1.63mm	11.94 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Length	Cross Section	Unit Weight	Certifications
LPA102500	152.4m	58.31mm ²	0.05 kg	
LPA100500	152.4m	49.98mm ²	0.05 kg	cUL
LPC126R250	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Cut-to-order (CTO) lengths are available for an additional charge.

Equivalent Conductor Size	
Part Number	Conductor Size
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE