

nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Opposite Conductors Parallel



CARACTERISTICI

"Hammer-on" design

Securely holds conductors, reducing maintenance and improving wayside safety

Quick and easy hammer-on installation

Fits various rail profiles

Does not require removal of the ballast material

Multi-layer proprietary coating provides optimal corrosion protection

SPECIFICAȚII

Table 1/2



Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rail Type	Length (L)	Width (W)
EM58SN8SH	595350	Spring Steel	Multi-Layer Proprietary Coating, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	40 kg to 65 kg T-Rail Sections	42.67mm	50.8 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Rail Foot Thickness (RFT)	Diameter (Ø)
------------------	----------------	---------------------------	--------------

EM58SN8SH	595350	13.21 mm	18 mm
-----------	--------	----------	-------

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE