

Rail Base Temporary Bond Connector



CARACTERISTICI

Can be used on most common rail types

Makes temporary signal bonds and track circuit connections using customer-supplied cable

Hardened contact points on clamps bite through rust and scale

Single conductor connection; solid or stranded

Unique design assures positive contact and firm grip

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Material	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Rail Foot Thickness (RFT)	Diameter (Ø)
A140	Oțel, Copper	63.5mm	25.4 mm	47.63 mm	15.24 mm Max	4.0 - 9.5 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Conductor Size
A140	#6 Solid - 1/0 Stranded, 10 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE