

Rail Four Post Terminal Block



CARACTERISTICI

Separates "clean" wiring from "dirty" wiring

Includes integrated test terminal

Includes slot for low-impedance busbar

Modular design for field assembly and future expansion

Meets AAR recommendations

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Length (L)	Depth (D)	Height (H)	A	B	Thread Size (TS)
B2700A2C1WH	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS
SBB2700A2B10	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS

Table 2/2

Număr de catalog	Hardware Included
B2700A2C1WH	Yes
SBB2700A2B10	No


DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

B2700A2C1WH kit includes: (1) terminal block, (1) offset test link, (15) 9/16" outer diameter copper flat washers, (9) zinc plated binding 14-24 UNS-2B hex nuts AAR, (5) nickel plated jam 14-24 UNS-2B hex nuts AAR, (2) #10X1 – 1/2" zinc plated screws, and (1) instruction print.

Four Post Terminal Blocks are components included in nVent ERICO pre-engineered and manufactured panels.

Design assistance is available for special applications. Contact your nVent ERICO representative for more details.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE