

Single Hole Cable Strap



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Secures lightning protection conductors and prevents displacement

Mechanically secured with screws or nails

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Outer Diameter (OD)	Depth (D)	Width (W)	Hole Size (HS)
PC010C	711390	Copper	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Copper	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminiu	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Copper	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Outer Diameter (OD)	Depth (D)	Width (W)	Hole Size (HS)
LPA805		Aluminiu	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm


Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Certifications
PC010C	711390	
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Typically installed every 3' (0.9 m) of conductor.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE